

Garant**Fremadkørende forsænker 180°, Weldon-skaft, Sænke-Ø D: 41 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217160 41
GTIN	4045197552761
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Bemærk:

De anbefalede vendeskærsplatter har en hjørneradius på 0,4 mm. Ved anvendelse af platter med afvigende hjørneradier opnås målet $\varnothing d_{\min}$ (se tabellen) ikke! Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Sænke-Ø D	41 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Vendeplatteskrue	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Udhængslængde L_1	60 mm
Min. Ø d_{\min}	23 mm
Antal skær Z	2
passende vendeskærsplatter	260150
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	140 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Vinkel på forsænker	180 grader

Produkttype

Forsænker

Tilbehør

Spændeskruer

219844

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm

211750 3,0

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP

674252 15IP