

**Garant****Cirkulærfræsere, med gevind- stål, Type: 12/M5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217253 12/M5
GTIN	4045197597878
Artikelklasse	21Q

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den faktiske stikdybde  $S_{max}$  beregnes som følger:  $(D-d_1) / 2$ .

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: ja

Mindste bore-Ø D: 9,6 - 11,7 mm

Gevindstørrelse M: M5 mm

til pladetype: P12

Indv. Ø  $d_1$ : 9,5 mm

Maks. skæredybde  $S_{maks}$ : 1,1 mm

Udhængslængde  $L_1$ : 10 mm

**Teknisk beskrivelse**

Indv. Ø $d_1$	9,5 mm
Spændeskruer- sæt	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Samlet længde $L_{i,alt}$	13,5 mm
Mindste bore-Ø D	9,6 - 11,7 mm
Gevindstørrelse M	M5 mm
Skaftudførelse	med gevind

Udhængslængde $L_1$	10 mm
Maks. skæredybde $S_{maks}$	1,1 mm
til pladetype	P12
Bor-Ø	16 mm
Gevinddybde	10 mm
Indvendig køling	ja
Materiale, fræser	med gevind- stål
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Cirkulærfræsere

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219832
-----------------------------	--------