

Garant**Cirkulærfræsere, med gevind- stål, Type: 18/M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217253 18/M6
GTIN	4045197597885
Artikelklasse	21Q

Beskrivelse**Bemærk:**

Den faktiske stikdybde S_{max} beregnes som følger: $(D-d_1) / 2$.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: ja

Mindste bore-Ø D: 14 - 22 mm

Gevindstørrelse M: M6 mm

til pladetype: P16

Indv. Ø d_1 : 11 mm

Maks. skæredybde S_{maks} : 5,5 mm

Udhængslængde L_1 : 15 mm

Teknisk beskrivelse

Spændeskruer- sæt	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Mindste bore-Ø D	14 - 22 mm
Maks. skæredybde S_{maks}	5,5 mm
Gevindstørrelse M	M6 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indv. Ø d_1	11 mm

Udhængslængde L_1	15 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	18,5 mm
til pladetype	P16
Bor-Ø	16 mm
Gevinddybde	15 mm
Indvendig køling	ja
Materiale, fræser	med gevind- stål
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Cirkulærfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219818
-----------------------------	--------