

**Garant****Cirkulærfræsere, Hårdmetal, Type: 18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217252 18
GTIN	4045197216526
Artikelklasse	21Q

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den faktiske stikdybde  $S_{max}$  beregnes som følger:  $(D-d_1) / 2$ .

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: ja

til pladetype: P16

Mindste bore-Ø D: 14 - 22 mm

Indv. Ø  $d_1$ : 9 mm

Maks. skæredybde  $S_{maks}$ : 6,5 mm

Udhængslængde  $L_1$ : 25 mm

Samlet længde  $L_{i,alt}$ : 71,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $S_{maks}$	6,5 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	71,5 mm
Skaftudførelse	Weldon
Indv. Ø $d_1$	9 mm
Udhængslængde $L_1$	25 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	12 mm
Spændeskruer- sæt	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Mindste bore-Ø D	14 - 22 mm

Skaft	DIN 6535 HB
til pladetype	P16
Indvendig køling	ja
Gvinddybde	21 mm
Materiale, fræser	Hårdmetal
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Cirkulærfræsere

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219818
-----------------------------	--------