

Garant**Planfræser 45°, højreskærende, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214200 80/6
GTIN	4045197194480
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Bemærk:**Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
passende vendeskærsplatter	SE.. 1204..
Holdeboring-Ø	27 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
Maks. udv. Ø D_{maks}	93 mm
Skær-Ø D_c	80 mm
Antal skær Z	6
Skafatudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7