


**Garant****SEKT 1204 AFTN, HB7525, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214242 ST900
GTIN	4045197553881
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 3,5 \text{ mm}$ .Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,19 mm**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,19 mm
Type	ST900
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEKT 1204 AFTN
Type	HB7525
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	290 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	120 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	130 m/min	K
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		