



Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 16/2Lmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227300 16/2L
GTIN	4960664396030
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Beskrivelse:

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Bemærk:

Uden indvendig køling.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Udhængslængde L_1	23 mm
Skaft-Ø D_s h6	12 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Skær-Ø D_c	16 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	100 mm
Antal skær Z	2
Rampinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	9 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ maks}}$	30 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ min}}$	26 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	1,27 grader
Ø D_3	10 mm

Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229708
-------------	--------