



Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 24/3Lmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227300 24/3L
GTIN	4960664460953
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Beskrivelse:

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	120 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Udhængslængde L_1	29 mm
Skær-Ø D_c	24 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Antal skær Z	3
Ramplinglængde L for α_{maks}	17 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	46 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	42 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,67 grader
Ø D_3	18 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229708
--------------	--------