


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB7635, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214245 INOX
GTIN	4045197302847
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\text{maks.}} = 3,5$ mm.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,19 mm
Type	INOX
Plattestyrke E	4,76 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEKT 1204 AFTN
Type	HB7635
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	215 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	205 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	40 m/min	S
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		