


**Garant****SEKA 1204 AFTN, HB7720, Type: ST1400**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	214270 ST1400
GTIN	4045197319470
Artikelklasse	21A

### Beskrivelse

**Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 3,5 \text{ mm}$ .Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,19 mm

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,19 mm
Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEKA 1204 AFTN
Type	HB7720
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	235 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	105 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	170 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	130 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		