

**Garant****SEHT 1204 AFFN diamantbelagt, HB7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214351 ALU
GTIN	4045197555724
Artikelklasse	21B

**Beskrivelse****Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 3,5 \text{ mm}$ .Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,24 mm**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,24 mm
Type	ALU
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEHT 1204 AFFN
Type	HB7810
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	725 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	650 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	480 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		