

**Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 25/3Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227300 25/3L
GTIN	4960664396092
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Skær-Ø $D_c$	25 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	120 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Udhængslængde $L_1$	29 mm
Antal skær Z	3
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	18 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ maks}}$	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ min}}$	44 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,64 grader
Ø $D_3$	19 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229708
--------------	--------