

**BDMT 070302 ER-JS, PR1225, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227145 INOX
GTIN	4960664609192
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$. Præcis 90° op til $a_p = 4$ mm.

Hjørneradius: 0,2 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,05 – 0,08 mm

Teknisk beskrivelse

Type	INOX
Tilspænding f_z pr. tand	0,05 – 0,08 mm
Hjørneradius	0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 070302 ER-JS
Type	PR1225
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		