



Hjørnefræser 90° MEC11T, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 20/2XLmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227300 20/2XL
GTIN	4960664460984
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Beskrivelse:

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Skaft-Ø D_s h6	18 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	170 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	10 mm
Udhængslængde L_1	30 mm
Skær-Ø D_c	20 mm
Antal skær Z	2
Rampinglængde L for α_{maks}	13 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	38 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	34 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,88 grader
Ø D_3	14 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229708
--------------	--------