

**BDMT 070302 ER-JT, PR1210, Type: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227155 GG
GTIN	4960664622573
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ . Præcis  $90^\circ$  op til  $a_p = 4$  mm.

Hjørneradius: 0,2 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,09 – 0,16 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	GG
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,09 – 0,16 mm
Hjørneradius	0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 070302 ER-JT
Type	PR1210
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
GG (G)	egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		