

**Garant****Cirkulærfræsere (uden platte), Hårdmetal, Type: 11L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217405 11L
GTIN	4045197216915
Artikelklasse	21Q

**Beskrivelse****Udførelse:**

Nr. 217400 str. 8 og str. 11 samt nr. 217405 str. 11L uden indvendig køling.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: nej

til pladetype: 03

Mindste bore-Ø D: 10,6 mm

Indv. Ø d<sub>1</sub>: 7,4 mm

Maks. skæredybde S<sub>maks</sub>: 1,6 mm

Udhængslængde L<sub>1</sub>: 34,2 mm

Samlet længde L<sub>i alt</sub>: 74,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Spændeskruer- sæt	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Indv. Ø d <sub>1</sub>	7,4 mm
Skaftudførelse	Weldon
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	10 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	34,2 mm
Maks. skæredybde S <sub>maks</sub>	1,6 mm
Mindste bore-Ø D	10,6 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	74,2 mm
til pladetype	03
Indvendig køling	nej

Materiale, fræser	Hårdmetal
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Cirkulærfræsere

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele	219820
----------------------------	--------