

Garant
Cirkulærfræsere (uden platte), Stål, Type: 8

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	217400 8
GTIN	4045197216861
Artikelklasse	21Q

Beskrivelse
Udførelse:

Nr. 217400 str. 8 og str. 11 samt nr. 217405 str. 11L uden indvendig køling.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

til pladetype: 04

Mindste bore-Ø D: 7,9 mm

Indv. Ø d₁: 7,1 mm

Maks. skæredybde S_{maks}: 0,35 mm

Udhængslængde L₁: 17,2 mm

Samlet længde L_{i alt}: 57,2 mm

Teknisk beskrivelse

Indv. Ø d ₁	7,1 mm
Skæft-Ø D _s h ₆	10 mm
Mindste bore-Ø D	7,9 mm
Spændeskruer- sæt	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Samlet længde L _{i alt}	57,2 mm
Udhængslængde L ₁	17,2 mm
Skæftudførelse	Weldon
Maks. skæredybde S _{maks}	0,35 mm
til pladetype	04
Materiale, fræser	Stål

Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Vendeplattefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219820
-----------------------------	--------