

Garant**Cirkulærfræsere (uden platte), Stål, Type: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217400 11
GTIN	4045197216878
Artikelklasse	21Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Nr. 217400 str. 8 og str. 11 samt nr. 217405 str. 11L uden indvendig køling.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: nej

til pladetype: 03

Mindste bore-Ø D: 10,6 mm

Indv. Ø d₁: 7,4 mm

Maks. skæredybde S_{maks}: 1,6 mm

Udhængslængde L₁: 17,2 mm

Samlet længde L_{i alt}: 57,2 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftudførelse	Weldon
Spændeskruer- sæt	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Udhængslængde L ₁	17,2 mm
Skaft-Ø D _s h6	10 mm
Indv. Ø d ₁	7,4 mm
Maks. skæredybde S _{maks}	1,6 mm
Samlet længde L _{i alt}	57,2 mm
Mindste bore-Ø D	10,6 mm
til pladetype	03
Indvendig køling	nej

Materiale, fræser	Stål
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Cirkulærfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele	219820
----------------------------	--------