

Garant**Cirkulærfræsere (uden platte), Stål, Type: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217400 25
GTIN	4045197216892
Artikelklasse	21Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Nr. 217400 str. 8 og str. 11 samt nr. 217405 str. 11L uden indvendig køling.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: ja

til pladetype: 01

Mindste bore-Ø D: 23 mm

Indv. Ø d₁: 16 mm

Maks. skæredybde S_{maks}: 3,45 mm

Udhængslængde L₁: 38,5 mm

Samlet længde L_{i alt}: 87 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L _{i alt}	87 mm
Skaftudførelse	Weldon
Maks. skæredybde S _{maks}	3,45 mm
Mindste bore-Ø D	23 mm
Skaft-Ø D _s h6	16 mm
Spændeskruer- sæt	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Udhængslængde L ₁	38,5 mm
Indv. Ø d ₁	16 mm
til pladetype	01
Indvendig køling	ja

Materiale, fræser	Stål
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Cirkulærfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele	219822
----------------------------	--------