

Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7525, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214477 ST900
GTIN	4045197554406
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Vendeplatter til højere skærehastigheder og hurtig tilspænding.
- Præcisionsintret og slebet for at opnå den bedste overfladekvalitet.
- Stor sejhed og slidstyrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, \text{maks.}} = 3 \text{ mm}$.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,14 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,14 mm
Type	ST900
ISO-kode, vendeskærsplatte	SDMX 0903 AFEN
Type	HB7525
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	360 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	255 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	215 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	190 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	150 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	160 m/min	K
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		