



Batteridrevet slagbore-/skruemaskine, Type: M18BPD4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070110 M18BPD4
GTIN	4002395004881
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

- Effektive 2-gears-akku-slagbore-/skruemaskiner med flertrins-momentindstilling.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-akkuer med enkeltcelleovervågning og ladestandsindikator.
- Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
- FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindellås.
- Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
- LED-belysning af arbejdsområdet.
- Børsteløs POWERSTATE™-motor (ikke str. M18BPD4) af hensyn til en optimal virkningsgrad. Minimal slitage og op til 10 gange længere levetid sammenlignet med standard-DC-motorer.
- REDLINK PLUS™-elektronik – effektstyring og beskyttelse mod overbelastning.

Med 4-polet DC-motor med lavt vedligeholdelsesbehov.

Fordel:

Børsteløs POWERSTATE™-motor.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x lithium-ion-akkuer, lader, transportkuffert (HD-Box) og bælteclips.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du fra nr. 073814 – 073816, 073827 og 073840.

Det tilhørende Bluetooth-springsmodul findes under 070103 BTT-1.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	18 V
Batteritype	Lithium-ion
Producentbetegnelse	M18BPD-402X
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion	13 m/s ²
Maks. omdrejningstal 2. gear	1800 min ⁻¹
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. spiralbor-Ø i træ	38 mm
Akku-kapacitet	4 Ah
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 450 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i beton	16 mm
Maks. moment	60 Nm
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion	0,95 m/s ²
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Antal medfølgende akkuer	2
Motorkonstruktion	4-polet
Typisk anvendelse	Strong
Vægt	2,1 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Beton
egnet til materiale	Sten
egnet til materiale	Murværk
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine

Tilbehør

Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C