

Garant**Aluking plan-/hjørnefræser 90° HPC, med boring, Ø D / antal skær Z:
125/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214515 125/8
GTIN	4045197610713
Artikelklasse	21P

Beskrivelse**Udførelse:**

Tangential-plan-/hjørnefræser til **præcise 90° hjørner**. Delvis med vertikalt indstillelige skær af hensyn til højeste nøjagtighed. Præcis vendepladeunderlag takket være spændeboltfastgørelse.

Teknisk beskrivelse

Bolt-tilspændingsskrue	219894 (str. 3; 5,0 Nm)
passende vendeskærsplatter	BG.. 15L5..
Holdeboring-Ø	40 mm
Skær-Ø D _c	125 mm
Justerskrue	219892
Samlet længde L _{i alt}	63 mm
Spændebolt	219893
Skær, justerbare	2

Antal skær Z	8
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændebolt	219893
Bolt-tilspændingsskrue	219894
Justerskrue	219892