

**BDMT 11T304 ER-JS, CA6535, Type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227362 S
GTIN	4960664686193
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ . Præcis  $90^\circ$  op til  $a_p = 5,5$  mm.

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,06 – 0,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,06 – 0,1 mm
Type	S
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 11T304 ER-JS
Type	CA6535
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		