

**Hjørnefræser 90° MECH11, Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 40/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227453 40/4
GTIN	4960664526345
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vendeskærsplatter med kærved af hensyn til reducerede skærekræfter og vibrationer. Til sammenligning muliggøres større indgrebsbredder  $a_e$  ved samme skæredybde  $a_p$ . Høj produktivitet også muligt på maskiner med lavere ydelse.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	55 mm
Skær-Ø $D_c$	40 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	126 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 11T308
passende vendeskærsplatter	BDMT 11T308
Udhængslængde $L_1$	64 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
effektivt skærantal $Z_{eff}$	4
Antal vendeskærsplatter	24
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

**Tilbehør**

Spændeskruer	229708
--------------	--------