

**Hjørnefræser 90° MEC11T, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227310 80/7
GTIN	4960664449002
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Beskrivelse:**

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Skær-Ø D_c	80 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Antal skær Z	7
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,16 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	73 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	154 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	74 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229708
-------------	--------