


Garant**BGHX 15L5 PCFR, HU7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214525 ALU
GTIN	4045197608130
Artikelklasse	21B

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionslebne HM-vendeskærsplattter, ideel til bearbejdning af aluminiumsmaterialer i tyndt gods.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 1 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 10$ mm.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,25 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
Tilspænding f_z pr. tand	0,25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BGHX 15L5 PCFR
Type	HU7810
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	750 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	750 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	300 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		