

Garant**SDHX 0903 AFTN, HB7520, Type: ST1400**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	214438 ST1400
GTIN	4045197302861
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

- Vendeplatter til højere skærehastigheder og hurtig tilspænding.
- Præcisionsintret og slebet for at opnå den bedste overfladekvalitet.
- Stor sejhed og slidstyrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, \text{maks.}} = 3 \text{ mm}$.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,14 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,14 mm
Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	SDHX 0903 AFTN
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
GG (G)	egnet	235 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		