

**BDMT 11T308 ER-JT, PR1210, Type: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227365 GG
GTIN	4960664608980
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$. Præcis 90° op til $a_p = 5,5$ mm.

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,09 – 0,16 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,09 – 0,16 mm
Type	GG
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 11T308 ER-JT
Type	PR1210
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		