

**Hjørnefræser 90° MECH11, med boring, Ø D / Zeff: 50/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227455 50/6
GTIN	4960664526406
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeskærsplatter med kærved af hensyn til reducerede skærekrafter og vibrationer. Til sammenligning muliggøres større indgrebsbredder a_e ved samme skæredybde a_p . Høj produktivitet også muligt på maskiner med lavere ydelse.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	22 mm
Skær-Ø D_c	50 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	63 mm
passende vendeskærsplatter	BDMT 11T308
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 11T308
effektivt skærantal Z_{eff}	6
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	46 mm
Antal vendeskærsplatter	30
Skafatudførelse	med boring

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	nej
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229708
--------------	--------