

**Hjørnefræser 90° MEC11T, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 16/2Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227305 16/2L
GTIN	4960664406500
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	12 mm
Skær-Ø $D_c$	16 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	68 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Udhængslængde $L_1$	23 mm
Antal skær Z	2
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	9 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ maks}}$	30 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ min}}$	26 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	1,27 grader
Ø $D_3$	10 mm

Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskrue	229708
-------------	--------