

Garant**Aluking plan-/hjørnefræser 90° HPC, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214515 80/5
GTIN	4045197610690
Artikelklasse	21P

Beskrivelse**Udførelse:**

Tangential-plan-/hjørnefræser til **præcise 90° hjørner**. Delvis med vertikalt indstillelige skær af hensyn til højeste nøjagtighed. Præcis vendepladeunderlag takket være spændeboltfastgørelse.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D _c	80 mm
passende vendeskærsplatter	BG.. 15L5..
Samlet længde L _{i alt}	50 mm
Bolt-tilspændingsskrue	219894 (str. 3; 5,0 Nm)
Spændebolt	219893
Holdeboring-Ø	27 mm
Justerskrue	219892
Skær, justerbare	1

Antal skær Z	5
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Bolt-tilspændingskrue	219894
Spændebolt	219893
Justerskrue	219892