

**Hjørnefræser 90° MEC11T, med gevind, Ø D / antal skær Z: 20/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227315 20/2
GTIN	4960664672905
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Beskrivelse:**

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Holdegevind M	M10
Skær-Ø D_c	20 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	30 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Antal skær Z	2
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ maks}}$	38 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ min}}$	34 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,88 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	13 mm
Ø D_3	14 mm

Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229708
-------------	--------