

Garant**Vendeplatte-gevindfræser, Weldon-skaft, Effektiv Ø DW / udhængslængde L1: 11,5/20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218000 11,5/20
GTIN	4045197411815
Artikelklasse	21R

Beskrivelse**Anvendelse:**

- Til cylindriske indvendige og udvendige gevind; flere vendeplatter og holderværktøjer på forespørgsel.
- Til gennemgående gevind og bundhulsgevind.
- Kan anvendes universelt til venstre- og højregevind.
- Ingen spånproblemer, da der kun fremkommer korte spåner.
- Lavt skæretryk.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	20 mm
Klemmeskrue	219923
Plattestørrelse	11
Effektiv ØD	11,5 mm
Udhængslængde L ₁	20 mm
Antal skær Z	1
Antal spånnoter	1
Samlet længde L	85 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser

Tilbehør

Spændeskrue	219923
-------------	--------