

**BDMT 11T302 ER-JS, CA6535, Type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227361 S
GTIN	4960664686186
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$. Præcis 90° op til $a_p = 5,5$ mm.

Hjørneradius: 0,2 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,06 – 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,06 – 0,1 mm
Type	S
Hjørneradius	0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 11T302 ER-JS
Type	CA6535
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	30 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		