

## HEDI

### Kabeltromle, kunststof til F, B, PL og CZ, Type: 50R



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081127 50R
GTIN	4003644013425
Artikelklasse	08B

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

Hedi® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Med stikkontakter til **landene F, B, PL og CZ**. Med selvlukkende låg. Til **kortvarig** anvendelse udendørs. Overholder DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).

##### Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing < 12$  mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Beskyttelsesklasse IP: IP 44

Nominal effekt, rullet ud: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H05RR-F

Kabelopbygning: 3G1,5

Materiale, kabel: Gummi

Kabellængde: 50 m

Antal stikkontakter: 3

## Teknisk beskrivelse

Type	50R
Materiale, kabel	Gummi
Kabelklasse	H05RR-F
Netspænding	250 V
Kabellængde	50 m
Nominel effekt, rullet ud	3500 (16 A) W
Kabelopbygning	3G1,5
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Antal stikkontakter	3
Materiale, hus	Kunststof
Energiforsyning	Med kabel
Diagnosesystem tilgængeligt	ja
Produkttype	Kabeltromle