



Skrue-udtrækkere "Hi Trac", Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082864 6
GTIN	4012929451609
Artikelklasse	04D

Beskrivelse

Udførelse:

Af sejhærdet krom-vanadium-stål. De skarpe kanter i rillerne borer sig fast i den indborede skrue og drejer den ud. Med firkant til brug med vindejern og lignende.

Anvendelse:

Til uddrivning af knækkede skruer med højregevind (forborings-Ø iht. tabel; drej skruedtrækkeren til venstre).

Bemærk:

UNC- og UNF-gevind kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Forborings-Ø	12 mm
Passer til skruer/bolte	M20 – M24
Passer til rørstudser (nipler)	3/8 tommer
Type	6
Passer til	hærdet stål
Produkttype	Skruer, udtrækker