

Garant**GARANT Softcut® HSI, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214853 32/2
GTIN	4045197608680
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri. Yderst robust platteudførelse af hensyn til optimal tilspænding. Vendeplattefiksering via specialskrue med høj brudsikkerhed.

Anvendelse:

Til fremragende overfladekvaliteter. Gratfri fræsning.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Til præcise 90° hjørner skal $a_p = 8$ mm vælges.

For at kunne anvende alle **4 skær** skal vendeplatten **altid drejes i den angivne retning (mod uret)**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	SO.. 1205..
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	10 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Vendeplatteskruesæt	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø D ₂	28,7 mm
Samlet længde L _{i,alt}	42 mm
Skær-Ø D _c	32 mm

Holdegevind M	M16
Antal skær Z	2
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219833
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP