

**Værktøjsholder, form C1 aksial højre, Skaft-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319107 16
GTIN	4067263224440
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

h_5	20 mm
b_2	24 mm
h_6	22 mm
b_1	43 mm
h_2	17 mm
Skaftbredde b_3	13 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 16

Skaft-Ø d ₁	16 mm
l ₁	44 mm
h ₁	12 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder