

**Værktøjsholder, form C1 aksial højre, Skaft-Ø d1: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319107 50
GTIN	4067263224488
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

h_2	34 mm
b_2	50 mm
Skaftbredde b_3	26 mm
h_5	50 mm
l_1	100 mm
h_6	60 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50

b ₁	100 mm
h ₁	32 mm
Skaft-Ø d ₁	50 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder