

**Værktøjsholder, form C1 aksial højre, Skaft-Ø d1: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319107 30
GTIN	4067263224464
Artikelklasse	32V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

$h_1$	20 mm
$b_1$	70 mm
$h_6$	38 mm
$h_2$	29 mm
$b_2$	35 mm
$l_1$	70 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30

Skaftbredde $b_3$	17 mm
$h_5$	28 mm
Skaft- $\emptyset$ $d_1$	30 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder