

**Værktøjsholder, form C2 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319117 30
GTIN	4067263237419
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

h_1	20 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
b_2	35 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
Skaft-Ø d_1	30 mm
Skaftbredde b_3	17 mm

l_1	70 mm
h_2	29 mm
h_5	28 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder