

**Værktøjsholder, form C2 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319117 16
GTIN	4067263224495
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Farvekode VDI-skaft	VDI 16
Skaftbredde b ₃	13 mm
Skaft-Ø d ₁	16 mm
h ₂	17 mm
h ₅	20 mm
h ₆	22 mm
b ₁	43 mm

b ₂	24 mm
h ₁	12 mm
l ₁	44 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder