

**Værktøjsholder, form C1 aksial højre, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319107 40
GTIN	4067263224471
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

h_2	34 mm
Skaft-Ø d_1	40 mm
Skaftbredde b_3	20,5 mm
l_1	85 mm
b_2	42,5 mm
h_1	25 mm

h ₆	48 mm
h ₅	32,5 mm
b ₁	85 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder