

**Værktøjsholder, form C2 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319117 50
GTIN	4067263237433
Artikelklasse	32V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø d <sub>1</sub>	50 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Skaftbredde b <sub>3</sub>	26 mm
h <sub>1</sub>	32 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
h <sub>2</sub>	34 mm
h <sub>6</sub>	60 mm

$h_5$	50 mm
$b_2$	50 mm
$l_1$	100 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder