

Garant**GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B1 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319006 30
GTIN	4067263201779
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

b ₂	35 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
Skaft-Ø d ₁	30 mm
l ₁	22 mm
l ₂	40 mm
h ₆	38 mm

h ₁	20 mm
b ₁	70 mm
h ₅	32,5 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder