

Garant**GARANT Master eco VDI-værktøjsholder form B1 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319006 20
GTIN	4067263201755
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

h_5	27 mm
l_2	30 mm
l_1	16 mm
Skaft-Ø d_1	20 mm
h_1	16 mm
b_2	30 mm

Farvekode VDI-skaft	VDI 20
h_6	30 mm
b_1	55 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder