

**Garant****GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B2 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319016 50
GTIN	4067263237549
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**Anvendelse:**

Primært til udvendig bearbejdning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

$h_6$	60 mm
$l_1$	30 mm
$h_5$	35 mm
$b_1$	100 mm
$b_2$	50 mm
Skaft-Ø $d_1$	50 mm

h <sub>1</sub>	25 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
l <sub>2</sub>	55 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder