

**Værktøjsholder, form C3 aksial højre, Skaft-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319127 16
GTIN	4067263237457
Artikelklasse	32V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

b <sub>2</sub>	24 mm
h <sub>1</sub>	12 mm
h <sub>5</sub>	20 mm
Skaft-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
b <sub>1</sub>	43 mm
Skaftbredde b <sub>3</sub>	13 mm
h <sub>6</sub>	22 mm

Farvekode VDI-skaft	VDI 16
$l_1$	44 mm
$h_2$	17 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder