

**Garant****GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B3 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319026 50
GTIN	4067263237594
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**Anvendelse:**

Primært til udvendig bearbejdning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

b <sub>1</sub>	100 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
Skaft-Ø d <sub>1</sub>	50 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
l <sub>1</sub>	30 mm

h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder