

**Garant****GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B3 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319026 40
GTIN	4067263237587
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**Anvendelse:**

Primært til udvendig bearbejdning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

b <sub>2</sub>	42,5 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
h <sub>6</sub>	48 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>5</sub>	42,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm

$l_2$	44 mm
Skaft-Ø $d_1$	40 mm
$l_1$	22 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder